

Mop System

速く、清潔で、簡単

床、壁、その他の表面を効率よく清掃することは、製造環境の全体的な清浄度を保つうえで重要です。BCR®モップシステムは、表面の清掃に効果的な方法、すなわち「拭き取り」を再現します。パークシャーのモップシステムは、使いやすく、効率的かつ迅速な清掃が可能です。多種取りそろえたフラットモップヘッドに、特定の清浄度に応じたモップワイパーを組み合わせることが可能な柔軟性のあるシステムです。

BCR®Flat Mop Head Frame(BCR®フラットモップ・ヘッドフレーム) ISO Class 3-7/床、壁、天井

パークシャーのフラットモップヘッドは、溶液を含浸させた状態のワイパーを取り付けても、軽量で扱いやすいデザインです。ステンレス鋼製スプリングまたはプラスチック製小穴を採用することで、複数枚のモップワイパーをしっかりと保持し、非常に簡単に操作できます。モップの底は滑らかで、細菌その他の汚染物質が堆積するような線や溝はありません。



モップヘッド2



モップヘッド3




モップヘッド4

- 清潔、軽量、優れた耐久性
- 主部品は、アルミニウム（陽極酸化）
- オートクレーブ可能*
- ステンレス鋼スプリングを用いた独自の機構でワイパーを取り付け（モップ2）
- プラスチック製小穴でワイパーを取り付け（モップ3および4）
- プラスチック製小穴はオートクレーブ不可

製品名	パークシャー パーツ番号	サイズ	数量
BCR®モップヘッドフレーム大（スプリング付き）	BCR.MOP2.10	3.5x23インチ（9x58cm）	10個／箱
BCR®モップヘッドフレーム大（スプリング付き）	BCR.MOP2.1	3.5x23インチ（9x58cm）	1個／箱
BCR®モップヘッドフレーム小（プラスチックスプリング付き）	BCR.MOP3.10	3.5x11インチ（9x28cm）	10個／箱
BCR®モップヘッドフレーム小（プラスチックスプリング付き）	BCR.MOP3.1	3.5x11インチ（9x28cm）	1個／箱
BCR®モップヘッドフレーム大（プラスチックスプリング付き）	BCR.MOP4.1	3.5x23インチ（9x58cm）	1個／箱

BCR®Flat Mop Handle (BCR®フラットモップ・ハンドル)



- 伸縮できるハンドルもご用意
- アルミニウム（陽極酸化）：軽量かつ頑丈
- オートクレーブ可能（推奨最高温度121℃、推奨最長時間30分）
- 伸縮ハンドルは、37から1インチ（95から180cm）まで伸ばすことが可能

製品名	パークシャー パーツ番号	サイズ	数量
伸縮アルミニウム製ハンドル	BCR.T2HANDLE.10	37x71インチ（95x180cm）	10個／箱
伸縮アルミニウム製ハンドル	BCR.T2HANDLE.1	37x71インチ（95x180cm）	1個／箱

株式会社パークシャー

〒105-0001

東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階

(03) 4530 9883

お問い合わせ：master@berkshire.co.jp

BCR® Flat Mop Wiper (BCR®フラットモップ・ワイパー) ISO Class 3-7/床、壁、天井

濡れた面、乾いた面、様々な溶剤に対応

パークシャーのモップワイパーは、幅広い用途においてクリーンルームの汚染を最小限に抑えつつ汚染物質を除去するように設計され、最高レベルの品質基準に見合うよう製造されており、常に安定した性能を提供します。モップワイパーは、クリティカルな環境用の端面溶着ポリエステルニット100%の素材から、管理された工程用の不織布ワイパーまでを揃えております。ワイパーはすべて使い捨てで、モップヘッドシステムに合わせた寸法となっています。モップヘッドには、一度に複数枚のワイパーを取り付けることが可能です。モップ掛けの後、外側のワイパーを廃棄すると、次のモップ掛けに残っているワイパーをすぐに使用することができます。これにより、新たな作業時に新しいワイパーを毎回使用でき、クリーニングの効率が最大限に高まります。



MicroSeal SuperSorb®(マイクロシール スーパーソープ) – 厚みのあるドライワイパー – 織部 – 超音波端面溶着

- 高度の汚染防止目的で設計
- ISO Class 4 クリーンルームで洗浄・包装
- 2枚重ね、端面溶着ポリエステル100%
- 高吸水性ポリエステル製ワイパーを用意
- オートクレーブ可能
- トレーサビリティのため、各パックにロット番号を記載

製品名	パークシャー パーツ番号	サイズ	枚／袋	袋／箱
マイクロシールスーパーソープ(Mop 3用)	MSSS.0812.12	8x12インチ (20x30cm)	50	12
マイクロシールスーパーソープ(Mop 3用)	MSSS.0812.12P (3重包装)	8x12インチ (20x30cm)	50	
マイクロシールスーパーソープ(Mop 2 & 4用)	MSSS.0824.12	8x24インチ (20x61cm)	25	12
マイクロシールスーパーソープ(Mop 2 & 4用)	MSSS.0824.12P (3重包装)	8x24インチ (20x61cm)	25	



Durx®670(デュレックス670) – ドライワイパー – 不織布 – カットエッジ

- ISO Class 5以上 クリーンルームで使用するために設計
- セルロース55%,ポリエステル45%混合した水流交絡加工
- 優れた給水性、低い発塵と脱落繊維
- 滑らかで、耐久性があり、バインダー不使用
- オートクレーブ可能/無菌用途向けオートクレーブ可能
- トレーサビリティのため、各パックにロット番号を記載

製品名	パークシャーパーツ番号	サイズ	枚/袋	袋/ケース
デュレックス 670(Mop 3用)	DR670.0812.20	8x12” (20x30cm)	100	20
デュレックス 670(Mop 3用)	DR670.0812.20P (3重包装)	8x12” (20x30cm)	100	
デュレックス 670(Mop 2 & 4用)	DR670.0824.10	8x24” (20x61cm)	100	10
デュレックス 670(Mop 2 & 4用)	DR670.0824.10P (3重包装)	8x24” (20x61cm)	100	

技術データ

	評価項目	単位	マイクロシール スーパーソープ	デュレックス 670	試験方法
目付		g/m ²	267	67.6	TAPPI T-410
厚さ		μm	765	243	TAPPI T-411
脱落線維	≥100μm	fibers/cm ²	0.14	200	IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3/Sec 6.2.2
発塵	≥0.5μm	10 ³ /cm ²	0.49	16	IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3/Sec 6.2.1
吸水性	吸水量	mL/m ²	1034	291	IEST-RP.CC004.3, Sec 8.1 modified/Sec 8.2 modified
	効率	mL/g	3.9	4.3	
	速度	seconds	1	2	
不揮発性残留物	DI Water	g/m ² g/m ²	0.0092	0.03	IES-RP.CC004.3, Sec 7.1.2
	IPA		0.017	0.0034	
イオン	Na ⁺	ppm	0.31	49	IEST-RP.CC004.3, Sec 7.2.2
	K ⁺	ppm	0.023	4.1	
	Ca ⁺⁺	ppm	0.059	12	
	Mg ⁺⁺	ppm	0.01	4.7	
	Cl ⁻	ppm	0.27	39	

注意：
•上記に記載された技術データは本書発行時の標準値です。製品仕様ではありません。
•ファイバーを製造する各メーカーが使用する試験方法および装置は異なるため、同じ試験施設であっても同様の条件下で並列に試験を行わない限り有効な製品比較ができない場合があります。